

**Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614900 30
GTIN	4045197442192
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	30 mm
maximale bekhoogte h ₁	13,2 mm
Sleutellengte L	424 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h _{2 max}	20 mm
Ringstand	15 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Schroefsleutel

