



Ringsleutelset, diep doorgezet, Aantal sleutels: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	615500 8
GTIN	4018754058433
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Ringzijde met **AS-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Resp. 1 ringsleutel nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Technische beschrijving

Aantal sleutels	8
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	75 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchroomd (splintervrij)

Producttype

Schroefsleutel

Accessoires

Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 12X13 mm	615000 12X13
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 10X11 mm	615000 10X11
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 19X22 mm	615000 19X22
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 18X21 mm	615000 18X21
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 16X17 mm	615000 16X17
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 14X15 mm	615000 14X15
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 8X9 mm	615000 8X9
Ringsleutel, diep doorgezet Sleutelwijdte 6X7 mm	615000 6X7