

**Garant****6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642325 14
GTIN	4045197497765
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

De **Surface Drive**-sleutelopening zorgt voor een goede passing en een grotere aangrijpingskracht. De kracht werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten, bijvoorbeeld inch (A/F, BSF, BSW), en afgesleten bouten kunnen met de Surface Drive worden aan- of losgedraaid.

**Norm:****DIN 3124****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Technische beschrijving**

Lengte	38 mm
Ø uitgangzijde	20,4 mm
Geschikt voor inch (Amerik. maten)	17/32 inch
Sleutelwijdte	14 mm

Aandrijfvierkant	1/2 inch
6-Kant dopsleutelprofiel	Surfacedrive
Norm	DIN 3124
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop