

**12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 19/32inch****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 642400 19/32 |
| GTIN | 4018754007882 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst. **AS-Drive**-profiel.

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|--------------------|
| Ø uitgangzijde | 21,3 mm |
| Sleutelwijdte | 19/32 inch |
| Lengte | 38 mm |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |
| Norm | DIN 3124 |
| Bitsoort | 12-kant dopsleutel |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal |
| Oppervlak | vernikkeld en daarna verchromd |
| met AS-Drive-profiel | ja |
| Producttype | Dop |