



## Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 25X28mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	615000 25X28
GTIN	4018754021093
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Ringzijde met **AS-Drive**-profiel.

#### Voordeel:

##### AS-Drive-profiel:

- **Bouten worden op de flanken gepakt.**
- **De bouten worden gespaard.**
- **Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.**
- **Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

#### Norm:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

#### Opmerking:

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 615600

### Technische beschrijving

Sleutelwijdte <sub>2</sub>	28 mm
Sleutellengte L	350 mm
Maximale ring-Ø D <sub>1</sub> max	36 mm

Maximale ring-Ø D <sub>2</sub> max	40 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	25 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Producttype	Schroefsleutel