



## Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 17X19mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 615000 17X19  |
| GTIN          | 4018754020966 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Ringzijde met **AS-Drive**-profiel.

#### Voordeel:

##### AS-Drive-profiel:

- **Bouten worden op de flanken gepakt.**
- **De bouten worden gespaard.**
- **Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.**
- **Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

#### Norm:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

#### Opmerking:

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 615600

### Technische beschrijving

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Maximale ring-Ø D <sub>1</sub> max | 28 mm |
| Sleutelwijdte <sub>2</sub>         | 19 mm |
| Maximale ring-Ø D <sub>2</sub> max | 29 mm |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Sleutelwijdte $s_1$ | 17 mm          |
| Sleutellengte L     | 270 mm         |
| Sleutelwijdtematen  | metrisch       |
| Producttype         | Schroefsleutel |