



## 12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 11/16inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	642400 11/16
GTIN	4018754007912
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst. **AS-Drive**-profiel.

#### Materiaal:

Hoogwaardig HPQ<sup>®</sup>-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

### Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	24,2 mm
Lengte	38 mm
Sleutelwijdte	11/16 inch
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 3124
Bitsoort	12-kant dopsleutel

Materiaal	Hoogwaardig HPQ®-staal
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchroomd
met AS-Drive-profiel	ja
Producttype	Dop