



## 12-kant dop lang, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 17mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	642500 17
GTIN	4018754005611
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst. Dubbel zeskant met **AS-Drive**-profiel.

#### Norm:

**DIN 3124-L**

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchromd.

#### Opmerking:

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 642529

### Technische beschrijving

Sleutelwijdte	17 mm
Ø uitgangzijde	24 mm
Lengte	83 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch

Norm	ASME B 107.5M
Norm	DIN EN 3709
Norm	DIN 3124
Norm	ISO 2725-1
Norm	DIN EN 3710
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd
met AS-Drive-profiel	ja
Producttype	Dop