

**12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 1.1/4inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642400 1.1/4
GTIN	4018754008018
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst. **AS-Drive**-profiel.

**Materiaal:**

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

**Technische beschrijving**

Lengte	45 mm
Ø uitgangzijde	40 mm
Sleutelwijdte	1.1/4 inch
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 3124
Bitsoort	12-kant dopsleutel

Materiaal	Hoogwaardig HPQ®-staal
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchroomd
met AS-Drive-profiel	ja
Producttype	Dop