



12-Kant dop voor bougies, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 20,8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	642450 20,8
GTIN	4018754005734
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Met klemrubber voor het vasthouden van de bougie.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchromd.

Technische beschrijving

Bitsoort	12-kant dopsleutel
Lengte	83 mm
Klemmechanisme voor bougies	Klemrubber
Sleutelwijdte	20,8 mm
Ø uitgangzijde	27,7 mm
Sleutelwijdte	13/16 inch
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd

Producttype

Dop