



## 12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 13/16inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	642400 13/16
GTIN	4018754007943
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst. **AS-Drive**-profiel.

#### Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

### Technische beschrijving

Lengte	41 mm
Sleutelwijdte	13/16 inch
Ø uitgangzijde	28,2 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 3124
Bitsoort	12-kant dopsleutel

Materiaal	Hoogwaardig HPQ®-staal
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchroomd
met AS-Drive-profiel	ja
Producttype	Dop