

Garant
Cirkelzaagblad, PKD-uitgerust Universeel, Blad-Ø D: 190 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	584150 190
GTIN	4045197435354
Artikelklasse	51S

Omschrijving
Uitvoering:

Van polykristallijne diamant voorziene universele zaagbladen met breed toerentalbereik, **blijvend scherp** (naslijpen niet nodig).

Toepassing:

Voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines. Bijzonder geschikt voor sterk schurende materialen (vezelversterkte kunststoffen, Corian, eterniet).

Boring-Ø: 30 mm

Aantal tanden: 8

Snedebreedte B: 2,2 mm

Technische beschrijving

Boring-Ø	30 mm
Aantal tanden	8
Blad-Ø D	190 mm
Snedebreedte B	2,2 mm
Producttype	Cirkelzaagblad

