

**12-kant dop lang, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 28mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642520 28
GTIN	4045197542878
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Norm:

DIN 3124-L

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

GARANT en HOLEX 12-kant doppen, lang ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 642532; HOLEX: nr. 642522).

Technische beschrijving

Lengte	77 mm
Sleutelwijdte	28 mm
Ø uitgangzijde	37,5 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Producttype	Dop

