

**Ringsleutel, diep doorgezet, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 13X15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615900 13X15
GTIN	4045197385413
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte <sub>2</sub>	15 mm
Sleutellengte L	239 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	13 mm
Maximale ring-Ø D <sub>2</sub> max	23 mm
Maximale ring-Ø D <sub>1</sub> max	22 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

