

**Ringsleutel, diep doorgezet, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 27X32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615900 27X32
GTIN	4045197385550
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

Maximale ring- \varnothing D ₁ max	40 mm
Maximale ring- \varnothing D ₂ max	48 mm
Sleutellengte L	360 mm
Sleutelwijdte ₁	27 mm
Sleutelwijdte ₂	32 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

