

**Ringsleutel, diep doorgezet, verchroomd, Sleutelwijdte: 19X24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615950 19X24
GTIN	4045197331304
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Technische beschrijving**

Maximale ring- $\varnothing$ D <sub>2</sub> max	35 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	19 mm
Maximale ring- $\varnothing$ D <sub>1</sub> max	29 mm
Sleutellengte L	325 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	24 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	verchroomd
Productnaamattribuut	verchroomd
Producttype	Schroefleutel

