

**Ringsleutel, diep doorgezet, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 21X23mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615900 21X23
GTIN	4045197329875
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

**Technische beschrijving**

Maximale ring- $\varnothing$ D <sub>2</sub> max	35 mm
Maximale ring- $\varnothing$ D <sub>1</sub> max	32 mm
Sleutellengte L	325 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	21 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	23 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

