

**Ringsleutel, diep doorgezet, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 30X34mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 615900 30X34 |
| GTIN | 4045197385574 |
| Artikelklasse | 62A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

| | |
|---|---------------|
| Maximale ring- \varnothing D ₂ max | 50 mm |
| Sleutelwijdte ₂ | 34 mm |
| Maximale ring- \varnothing D ₁ max | 44 mm |
| Sleutelwijdte ₁ | 30 mm |
| Sleutellengte L | 375 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Oppervlak | gefosfateerd |
| Productnaamattribuut | gefosfateerd |
| Producttype | Schroefleutel |

