

**Ringsleutel, diep doorgezet, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 7X8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615900 7X8
GTIN	4045197442444
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

Maximale ring- \varnothing D ₂ max	14 mm
Sleutelwijdte ₂	8 mm
Maximale ring- \varnothing D ₁ max	12 mm
Sleutelwijdte ₁	7 mm
Sleutellengte L	180 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

