

**Ringsleutel, diep doorgezet, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 32X36mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615900 32X36
GTIN	4045197385581
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	410 mm
Maximale ring- \varnothing D ₁ max	48 mm
Sleutelwijdte ₂	36 mm
Sleutelwijdte ₁	32 mm
Maximale ring- \varnothing D ₂ max	52 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

