



Lastdynamometer Dynafor LLZ2, Maximaal weegbereik: 1 t



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 086049 1 |
| GTIN | 3600232608899 |
| Artikelklasse | 08Y |

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdige, robuuste en betrouwbare lastdynamometer Dynafor LLZ2. Geïntegreerd LCD-display met goede leesbaarheid. Versterking ter bescherming van het display.

- **Afgeschuinde hoeken om haken tijdens het hefproces te voorkomen.**
- **Veiligheidsfactor > 4.**
- **Precisie en traceerbaarheid gecertificeerd met afstellingscertificaat. Nauwkeurigheid 0,3%. Nakalibreerbaar.**
- **In alle standen inzetbaar. Beschermklasse IP65: Geschikt voor buitentoepassingen. Conform CE en Machinerichtlijn 2006/42/EG.**
- **Temperatuurbereik -20 °C tot +50 °C.**

Toepassing:

Voor het meten van trekkrachten (N) en hangende massa's (kg).

Levering:

Inclusief batterijen (2x AAA), kalibratiecertificaat, transportkoffer.

IP-klasse: IP 65

Verpakking: Transportkoffer

Testrapport: Testrapport van de producent

kleinste weegbereik: 1 kg

Behuizing breedte: 83,5 mm

Behuizing diepte: 22 mm

Behuizing hoogte: 191 mm

Technische beschrijving

| | |
|---|------------------------------|
| Behuizing diepte | 22 mm |
| Behuizing breedte | 83,5 mm |
| Maximaal weegbereik | 1000 kg |
| Behuizing hoogte | 191 mm |
| kleinste weegbereik | 1 kg |
| Aantal inbegrepen batterijen | 2 |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081556 LR3 |
| IP-klasse | IP 65 |
| Verpakking | Transportkoffer |
| Testrapport | Testrapport van de producent |