



## Lastdynamometer Dynafor LLZ2, Maximaal weegbereik: 20,0 t



### Bestelgegevens

Bestelnummer	086049 20,0
GTIN	3600232609292
Artikelklasse	08Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Veelzijdige, robuuste en betrouwbare lastdynamometer Dynafor LLZ2. Geïntegreerd LCD-display met goede leesbaarheid. Versterking ter bescherming van het display.

- **Afgeschuinde hoeken om haken tijdens het hefproces te voorkomen.**
- **Veiligheidsfactor > 4.**
- **Precisie en traceerbaarheid gecertificeerd met afstellingscertificaat. Nauwkeurigheid 0,3%. Nakalibreerbaar.**
- **In alle standen inzetbaar. Beschermklasse IP65: Geschikt voor buitentoepassingen. Conform CE en Machinerichtlijn 2006/42/EG.**
- **Temperatuurbereik -20 °C tot +50 °C.**

#### Toepassing:

Voor het meten van trekkrachten (N) en hangende massa's (kg).

#### Levering:

Inclusief batterijen (2x AAA), kalibratiecertificaat, transportkoffer.

IP-klasse: IP 65

Verpakking: Transportkoffer

Testrapport: Testrapport van de producent

kleinste weegbereik: 50 kg

Behuizing breedte: 147 mm

Behuizing diepte: 45 mm

Behuizing hoogte: 342 mm

## Technische beschrijving

Behuizing hoogte	342 mm
Behuizing breedte	147 mm
Maximaal weegbereik	20000 kg
Behuizing diepte	45 mm
kleinste weegbereik	50 kg
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081556 LR3
IP-klasse	IP 65
Verpakking	Transportkoffer
Testrapport	Testrapport van de producent