

**Ringsleutel, diep doorgezet, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 22X24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615900 22X24
GTIN	4045197385512
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte <sub>1</sub>	22 mm
Sleutellengte L	325 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	24 mm
Maximale ring-Ø D <sub>2</sub> max	37 mm
Maximale ring-Ø D <sub>1</sub> max	34 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

