

**Ringsleutel, diep doorgezet, verchroomd, Sleutelwijdte: 17X19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615950 17X19
GTIN	4045197160997
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	290 mm
Maximale ring- \varnothing D ₂ max	29 mm
Sleutelwijdte ₂	19 mm
Maximale ring- \varnothing D ₁ max	28 mm
Sleutelwijdte ₁	17 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	verchroomd
Productnaamattribuut	verchroomd
Producttype	Schroefleutel

