



Digitale XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 12,5-16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428602 12,5-16
GTIN	5051102209964
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts binnenschroefmaten voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinsets. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 4 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948.

USB-dongle nr. 498952.

Instelringen nr. 484030.

Verlengstukken nr. 428510.

Reservedeel:

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

Technische beschrijving

Aflezing naar keuze	0,01 / 0,001 mm
Meetbereik	12,5 - 16 mm

Standaardmeetdiepte	62 mm
Maat a	0,5 mm
Meetdiepte met verlengstuk	162 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Serie	HCT
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20
DAkKS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm	484030 14
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Bluetooth ontvanger voor Bowers Type	498952
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Reservemeetkop XT Meetbereik 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 3/100	428510 3/100
Meetbekkenset 3-delig Meetbereik 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Terughaalveerset 3-delig Meetbereik 12,5-16 mm	428746 12,5-16