



## Digitale XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 8-10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428602 8-10
GTIN	5051102210557
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**3-punts binnenschroefmaten** voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinsets. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

#### Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 4 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

#### Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948.

USB-dongle nr. 498952.

Instelringen nr. 484030.

Verlengstukken nr. 428510.

#### Reservedeel:

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

### Technische beschrijving

Maximale afwijking	0,004 mm
Maat a	1,9 mm

Meetdiepte met verlengstuk	121 mm
Aflezingsnauwkeurigheid	0,01 / 0,001 mm
Meetbereik	8 - 10 mm
Standaardmeetdiepte	58 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	DIN 863
Aflezingsomwisselbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20

## Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 1/63	428510 1/63
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Reservemeetkop XT Meetbereik 8-10 mm	428605 8-10
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Bluetooth ontvanger voor Bowers Type	498952
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 8-10 mm	428745 8-10
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 8-10 mm	428746 8-10