



## 6-kant gewrichtsdop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 13mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	642600 13
GTIN	4018754006175
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst. Zeskant met **AS-Drive**-profiel.

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

### Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	18,4 mm
Lengte	70 mm
Sleutelwijdte	13 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Producttype	Dop

