



## Digitaal XT-snelmeetgereedschap voor binnenmetingen Hologic met Bluetooth, Meetbereik: 10-12,5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428702 10-12,5
GTIN	5051102207762
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**3-punts snelmeetgereedschap binnenmeting** Hologic voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

#### Voordeel:

Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van pistoolgreep en constante meetkracht.

#### Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Meetpistool, meetkop met UKAS-testrapport, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

#### Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

#### Reservedeel:

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

## Technische beschrijving

Aflezings	0,001 mm
Standaardmeetdiepte	58 mm
Meetbereik	10 - 12,5 mm
Maat a	1,9 mm
Meetdiepte met verlengstuk	134 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Serie	HCT
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	DIN 863
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

## Dienstverlening

022510 200

DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20

## Accessoires

Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Bluetooth ontvanger voor Bowers Type	498952
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 2/76	428510 2/76
Reservemeetkop XT Meetbereik 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm	484030 11
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 10-12,5 mm	428746 10-12,5