



## Digitaal XT-snelmeetgereedschap voor binnenmetingen Hologic met Bluetooth, Meetbereik: 25-35mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428702 25-35
GTIN	5051102208097
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**3-punts snelmeetgereedschap binnenmeting** Hologic voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

#### Voordeel:

Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van pistoolgreep en constante meetkracht.

#### Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Meetpistool, meetkop met UKAS-testrapport, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

#### Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, instellingen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

#### Reservedeel:

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughalveer nr. 428746.

## Technische beschrijving

Meetbereik	25 - 35 mm
Standaardmeetdiepte	80 mm
Maat a	0,5 mm
Meetdiepte met verlengstuk	230 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezings	0,001 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	DIN 863
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

## Dienstverlening

Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 50 mm	022500 50
--	-----------

DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal  
meetbereik 200 mm

022510 200

## Accessoires

Aansluitkabel Type USB2

498948 USB2

Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 4/150

428510 4/150

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm

484030 30

Bluetooth ontvanger voor Bowers Type

498952

Aansluitkabel Type R2

498948 R2

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032

081560 CR2032

Meetbekkenset3-delig Meetbereik 25-35 mm

428745 25-35

Terughaalveerset3-delig Meetbereik 25-35 mm

428746 25-35