



Digitaal XT-snelmeetgereedschap voor binnenmetingen Hologic met Bluetooth, Meetbereik: 12,5-16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428702 12,5-16
GTIN	5051102207823
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts snelmeetgereedschap binnenmeting Hologic voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

Voordeel:

Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van pistoolgreep en constante meetkracht.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Meetpistool, meetkop met UKAS-testrapport, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, instellingen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

Reservedeel:

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

Technische beschrijving

Standaardmeetdiepte	62 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Maat a	0,5 mm
Aflezing	0,001 mm
Meetdiepte met verlengstuk	162 mm
Meetbereik	12,5 - 16 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Serie	HCT
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
---	------------

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal
meetbereik 20 mm

022500 20

Accessoires

Aansluitkabel Type R2

498948 R2

Reservemeetkop XT Meetbereik 12,5-16 mm

428605 12,5-16

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032

081560 CR2032

Bluetooth ontvanger voor Bowers Type

498952

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm

484030 14

Aansluitkabel Type USB2

498948 USB2

Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 3/100

428510 3/100

Meetbekkenset3-delig Meetbereik 12,5-16 mm

428745 12,5-16

Terughaalveerset3-delig Meetbereik 12,5-16 mm

428746 12,5-16