



6-kant gewrichtsdop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 17mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	642600 17
GTIN	4018754006205
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst. Zeskant met **AS-Drive**-profiel.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	23,5 mm
Lengte	70 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Producttype	Dop

