

**Splinedop, 1/2 inch, Voor schroeven: M10****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 643100 M10    |
| GTIN          | 4018754006601 |
| Artikelklasse | 63A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkraft. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

**Toepassing:**

Voor Ribe-CV-schroeven.

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

**Technische beschrijving**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Ø aandrijfzijde  | 22,7 mm                |
| Lengte           | 60 mm                  |
| Voor schroeven   | M10                    |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch               |
| Bitsoort         | Splineschroevendraaier |
| Producttype      | Dop                    |