



Dop, 1/2 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E18



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 642700 E18 |
| GTIN | 4018754007301 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving

Uitvoering:

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkanten met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken. Boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchromd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Profielmaat A: 16,6 mm

Ø uitgangzijde: 21 mm

Lengte: 38 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------|----------|
| Profielmaat A | 16,6 mm |
| Ø uitgangzijde | 21 mm |
| Torx®-profiel | E18 |
| Lengte | 38 mm |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Bitsoort | Dopsleutel voor TORX®-schroeven |
| Materiaal | Chrome-Alloy-Steel |
| Oppervlak | vernikkeld en daarna verchromd |
| Producttype | Dop |