

**Veeltand-bitdop, kort, 1/2 inch, Voor schroeven: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642850 M6
GTIN	4045197562401
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Vierkanten met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

**Norm:****DIN 2324****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Ø aandrijfzijde: 22 mm

Lengte: 60 mm

**Technische beschrijving**

Lengte	60 mm
Voor schroeven	M6
Ø aandrijfzijde	22 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Veeltandsleutel
Producttype	Dop

