



Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch, Zeskant: 14mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	643200 14
GTIN	4018754006304
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 643229

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	23,7 mm
Zeskant	14 mm
Lengte	60 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Producttype	Dop

