

## Binnenborstel NOVOFLEX-B Korrel SiC180, Type: 60



### Bestelgegevens

Bestelnummer	574495 60
GTIN	4013349528445
Artikelklasse	57L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Zelfcenterende binnenborstel bezet met flexibele **siliciumcarbidekogels**. Totale lengte 200 mm.

#### Toepassing:

Voor **afschuinen, eindbewerking van oppervlakken** en **hoonwerkzaamheden**.

Maakt **gelijkmatig fijngeslepen oppervlakken** met hoog draagaandeel. Toepassing op handboormachines en staande machines. Aanbevolen toerental 350 – 700 min<sup>-1</sup>, contacttijd 20 – 40 seconden.

#### Opmerking:

Niet droog, maar met slijpolie nr. 084205 gebruiken.

### Technische beschrijving

Borstel-Ø D <sub>1</sub>	64 mm
Werk lengte L <sub>3</sub>	70 mm
Geschikt voor boring-Ø	57,1 - 60 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	7,3 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Bezettingmateriaal	Siliciumcarbide
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Korrelgrootte	180
Aanbevolen toerental	350 - 700 min <sup>-1</sup>

Producttype

Binnenborstel

---

**Accessoires**

---

Hoogrendement-snijolie, zonder minerale olieUV 80  
Inhoud 20 l

084205 20

---

Hoogrendement-snijolie, zonder minerale olieUV 80  
Inhoud 5 l

084205 5

---

Hoogrendement-snijolie, zonder minerale olieUV 80  
Inhoud 0,25 l

084205 0,25