

Mitutoyo**Opbouwliniaal verticaal, Meetbereik: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	499402 100
GTIN	4946368128368
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **Absolute-elektronica** en grote, gemakkelijk afleesbare displaycijfers. Eenmalig instellen van de nulpositie, die tot de volgende vervanging van de batterij (ca. 1,5 jaar) het absolute nulpunt blijft. Hoogste meetnauwkeurigheid, ook bij de hoogste verplaatsingssnelheid. Zero-/ABS-functie – nulstelling en omschakeling van relatieve naar absolute meting.

Opbouwliniaal met capaciteit, elektronisch meetsysteem. **Montage verticaal.**

Toepassing:

Geschikt voor meet- en positioneertaken bij gereedschapsmachines, installaties, etc.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497085.

Technische beschrijving

Totale lengte L ₂	220 mm
Maximale afwijking	0,03 mm
Meetbereik	0 - 100 mm

Lengte liniaal L ₁	244 mm
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Gewicht	250 g
Aflezings	0,01 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	digitaal
Producttype	Opbouwliniaal

Dienstverlening

Kalibratie Universele schuifmaat Maximaal meetbereik 600 mm	021400 600
---	------------

Accessoires

Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D2	497085 D2
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D1	497085 D1
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type USB2	497085 USB2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Zender Type S11E	498966 S11E