

Mitutoyo**Opbouwliniaal verticaal, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	499402 150
GTIN	4946368128382
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **Absolute-elektronica** en grote, gemakkelijk afleesbare displaycijfers. Eenmalig instellen van de nulpositie, die tot de volgende vervanging van de batterij (ca. 1,5 jaar) het absolute nulpunt blijft. Hoogste meetnauwkeurigheid, ook bij de hoogste verplaatsingssnelheid. Zero-/ABS-functie – nulstelling en omschakeling van relatieve naar absolute meting.

Opbouwliniaal met capaciteit, elektronisch meetsysteem. **Montage verticaal.**

Toepassing:

Geschikt voor meet- en positioneertaken bij gereedschapsmachines, installaties, etc.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497085.

Technische beschrijving

Totale lengte L ₂	270 mm
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Lengte liniaal L ₁	294 mm

Aflezing	0,01 mm
Gewicht	280 g
Meetbereik	0 - 150 mm
Maximale afwijking	0,03 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	digitaal
Producttype	Opbouwliniaal

Dienstverlening

Kalibratie Universele schuifmaat Maximaal meetbereik 600 mm	021400 600
---	------------

Accessoires

Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D2	497085 D2
Zender Type S11E	498966 S11E
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type USB2	497085 USB2
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D1	497085 D1
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357