


## Draad-penkaliber inzetdraad 6H mod., Schroefdraad: EG-M16



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486180 EG-M16
GTIN	2050001919229
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Draadkaliber voor het controleren van inzetdraden voor draadinserts. De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299. **Goed- en afkeurzijde op 1 handgreep (DIN 2240, deel 1, vorm R).** Afkeurzijde rood gemarkeerd.

#### Toepassing:

Voor metrische ISO-schroefdraad - inzetdraad, rechts DIN 8140-2.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

### Technische beschrijving

Schroefdraad	EG M16
Draadspoed	2 mm
Norm	DIN 8140
Draadsoort	EG-M
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibratie	L10
Producttype	Draad-penkaliber

### Dienstverlening

DAkS-kalibratieDraad-penkaliber maximale Ø 90 mm	028590 90
KalibratieDraad-penkaliber Maximale Ø 20 mm	028550 20