

**Ringsleutel, diep doorgezet, verchroomd, Sleutelwijdte: 24X26mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615950 24X26
GTIN	4045197331335
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Maximale ring- \varnothing D ₁ max	36 mm
Sleutelwijdte ₁	24 mm
Sleutellengte L	337 mm
Maximale ring- \varnothing D ₂ max	40 mm
Sleutelwijdte ₂	26 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	verchroomd
Productnaamattribuut	verchroomd
Producttype	Schroefsleutel

