



Ringsleutels, licht doorgezet, Sleutelwijdte: 14X15mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	616500 14X15
GTIN	4018754021734
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Koppen aan beide zijden licht doorgezet. Met **AS-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte s_2	15 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	11,5 mm
Sleutelwijdte s_1	14 mm
Maximale ring- \varnothing $D_1\max$	20,1 mm
Maximale ring- \varnothing $D_2\max$	21,4 mm
Sleutellengte L	219 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Schroefleutel

