

**Ringsleutel, diep doorgezet, verchroomd, Sleutelwijdte: 24X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615950 24X30
GTIN	4045197441775
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte <sub>1</sub>	24 mm
Sleutellengte L	346 mm
Maximale ring-Ø D <sub>2</sub> max	44 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	30 mm
Maximale ring-Ø D <sub>1</sub> max	36 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	verchroomd
Productnaamattribuut	verchroomd
Producttype	Schroefleutel

