



## Ringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 21X24mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	617600 21X24
GTIN	4018754021390
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

**STAHLWILLE** – Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met **AS-Drive**-profiel.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiaal:

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

### Technische beschrijving

Maximale ring- $\varnothing$ $D_2$ max	34,7 mm
Sleutelwijdte $s_1$	21 mm
Maximale ring- $\varnothing$ $D_1$ max	30,5 mm
Sleutelwijdte $s_2$	24 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	10,8 mm
Sleutellengte L	235 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel

Oppervlak	verchromd (splintervrij)
Producttype	Schroefsleutel