



Ringsleutel, recht, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 10X11 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	617900 10X11
GTIN	4045197385680
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Sleutellengte L: 130 mm

Maximale ring-Ø D₁ max: 16 mm

Maximale ring-Ø D₂ max: 17 mm

Maximale ringhoogte h_{1 max}: 6 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₂	11 mm
Maximale ringhoogte h _{1 max}	6 mm
Maximale ring-Ø D ₂ max	17 mm
Sleutellengte L	130 mm
Sleutelwijdte ₁	10 mm
Maximale ring-Ø D ₁ max	16 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosateerd
Productnaamattribuut	gefosateerd
Producttype	Schroefsleutel