



Ringsleutel, recht, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 19X22 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	617900 19X22
GTIN	4045197385765
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Sleutellengte L: 204 mm

Maximale ring- \varnothing D₁ max: 29 mm

Maximale ring- \varnothing D₂ max: 32,4 mm

Maximale ringhoogte h_{1 max}: 10,8 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₁	19 mm
Sleutelwijdte ₂	22 mm
Maximale ring- \varnothing D ₁ max	29 mm
Sleutellengte L	204 mm
Maximale ringhoogte h _{1 max}	10,8 mm
Maximale ring- \varnothing D ₂ max	32,4 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosateerd
Productnaamattribuut	gefosateerd
Producttype	Schroefsleutel