

**Ringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 27X32mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 617600 27X32 |
| GTIN | 4018754085187 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

STAHLWILLE – Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met **AS-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Technische beschrijving

| | |
|--|--------------------|
| Sleutelwijdte z_2 | 32 mm |
| Maximale ring- \varnothing D_1 max | 38,5 mm |
| Maximale ringhoogte $h_{1\max}$ | 12,8 mm |
| Maximale ring- \varnothing D_2 max | 45,5 mm |
| Sleutelwijdte z_1 | 27 mm |
| Sleutellengte L | 320 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Ringstand | 0 graden |
| Productieproces | matrijsgesmeed |
| Materiaal | Chrome-Alloy-Steel |

| | |
|-------------|--------------------------|
| Oppervlak | verchromd (splintervrij) |
| Producttype | Schroefsleutel |