

**Ringsleutel, recht, verchromd, Sleutelwijdte: 8X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	617950 8X10
GTIN	4045197441843
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Maximale ring- \varnothing D_1 max	13,5 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\text{ max}}$	6 mm
Sleutelwijdte $_1$	8 mm
Maximale ring- \varnothing D_2 max	16 mm
Sleutelwijdte $_2$	10 mm
Sleutellengte L	115 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefsleutel