



## Ringsleutel, recht, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 13X17 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	617900 13X17
GTIN	4045197385703
Artikelklasse	62A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

**HOLEX** – met ovale schacht.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiaal:

**HOLEX** – chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Sleutellengte L: 165 mm

Maximale ring- $\varnothing$  D<sub>1</sub> max: 20,5 mm

Maximale ring- $\varnothing$  D<sub>2</sub> max: 25,5 mm

Maximale ringhoogte h<sub>1 max</sub>: 8 mm

### Technische beschrijving

Sleutellengte L	165 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	17 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	13 mm
Maximale ring- $\varnothing$ D <sub>1</sub> max	20,5 mm
Maximale ring- $\varnothing$ D <sub>2</sub> max	25,5 mm
Maximale ringhoogte h <sub>1 max</sub>	8 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosateerd
Productnaamattribuut	gefosateerd
Producttype	Schroefsleutel