



Ringsleutels, licht doorgezet, Sleutelwijdte: 20X22mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	616500 20X22
GTIN	4018754021802
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Koppen aan beide zijden licht doorgezet. Met **AS-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	280 mm
Maximale ring- \varnothing D ₁ max	28,5 mm
Maximale ringhoogte h ₁ max	14,5 mm
Maximale ring- \varnothing D ₂ max	31,3 mm
Sleutelwijdte ₂	22 mm
Sleutelwijdte ₁	20 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Schroefleutel

