


Ringsleutel, recht, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 21X24 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	617900 21X24
GTIN	4045197463302
Artikelklasse	62A

Omschrijving
Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Sleutellengte L: 228 mm

Maximale ring- \varnothing D₁ max: 30,5 mm

Maximale ring- \varnothing D₂ max: 34,7 mm

Maximale ringhoogte h_{1 max}: 10,8 mm

Technische beschrijving

Maximale ring- \varnothing D ₂ max	34,7 mm
Maximale ringhoogte h _{1 max}	10,8 mm
Sleutelwijdte ₂	24 mm
Sleutelwijdte ₁	21 mm
Sleutellengte L	228 mm
Maximale ring- \varnothing D ₁ max	30,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosateerd
Productnaamattribuut	gefosateerd
Producttype	Schroefsleutel